



## Set bitdoppen met TiN-coating voor Torx®, 1/2 inch-vierkant 9-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	639506
GTIN	4000896051540
Artikelklasse	630

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**;

**Doppen** volgens **DIN 3124**.

Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

**Toepassing:**

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 – M14.

**Materiaal:**

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchromd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

**Levering:**

Doppen: 9 st. gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Opgeborgen in: Smartcase met opstelfunctie

### Technische beschrijving

Aantal delen	9
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Lengte	185 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	52 mm
Producttype	Dop