



Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten, met TiN-coating, 1/2 inch-vierkant 9-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	639406
GTIN	4000896193530
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**;

Doppen volgens **DIN 3124**.

Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 – M24.

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Levering:

Doppen: 9 St. nr. 643233 maat 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Opgeborgen in: Smartcase met opstelfunctie

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
------------------	----------

Aantal delen	9
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	5-17 mm
Lengte	185 mm
Breedte	153 mm
Hoogte	52 mm
Producttype	Dop

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 12 mm	643233 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 6 mm	643233 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 5 mm	643233 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 7 mm	643233 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 14 mm	643233 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 8 mm	643233 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 17 mm	643233 17
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inchTiN-coating Zeskant 10 mm	643233 10