

Antislipmat open, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	951906 1
GTIN	4260386325043
Artikelklasse	96M

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipseigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Opmerking:

Bij natheid geen hecht- en antislipwerking.

Technische beschrijving

Diepte	610 mm
Breedte	1220 mm
Uitvoering	Gesneden
Fabrikantnummer	Anti-R. Exact set v. 1 st. 1220 x 610 mm
Dikte	2 – 3 mm
Producttype	Antislipmat

