



Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 77,7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

Technische beschrijving

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ kleinste span-Ø	29,3 mm
Spankracht	44,5 kN
Buiten-Ø D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Buiten-Ø D	107,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	280 Nm
max. spanafstand	0,38 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn