



## Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 103mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 103
GTIN	4046368384501
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

#### Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

### Technische beschrijving

Ø D <sub>3</sub>	M 16
H <sub>1</sub>	37,6 mm
Buiten-Ø D	132,9 mm
Spankracht	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 6/118

Buiten-Ø D <sub>1</sub>	103 mm
D <sub>2</sub> kleinste span-Ø	29,3 mm
Maximaal aanhaalmoment	280 Nm
max. spanafstand	0,38 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn