



## Dubbele wigspanner, Schroefdraad M: M4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370010 M4
GTIN	4046368870509
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Ruimtebesparend meervoudig spannen.

#### Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.

### Technische beschrijving

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Schroefdraad M	M4
Hoogte H <sub>2</sub>	5,6 mm
geschikt voor binnenzeskant-SW	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Spankracht	2,2 kN
Maximale spreidafstand	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
Maximaal aanhaalmoment	3,4 Nm
Lengte L	15,9 mm

Hoogte H	14,5 mm
Breedte B	12,3 mm
Producttype	Wigspanner