



## Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 12,4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

#### Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

### Technische beschrijving

D <sub>2</sub> kleinste span-Ø	7,2 mm
Spankracht	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/21
Ø D <sub>3</sub>	M 4
Buiten-Ø D	29,72 mm

Buiten-Ø D <sub>1</sub>	12,4 mm
H <sub>1</sub>	16 mm
Maximaal aanhaalmoment	5 Nm
max. spanafstand	0,25 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn