



## Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 20
GTIN	4046368381500
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

#### Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

### Technische beschrijving

Ø D <sub>3</sub>	M 8
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
H	24,9 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/29
Spankracht	11,1 kN
H <sub>1</sub>	19 mm

D <sub>2</sub> kleinste span-Ø	13,5 mm
Buiten-Ø D	37,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	34 Nm
max. spanafstand	0,38 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn