



Dubbele wigspanner, Schroefdraad M: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	370010 M8
GTIN	4046368871001
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Ruimtebesparend meervoudig spannen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.

Technische beschrijving

H ₁	25,4 mm
geschikt voor binnenzeskant-SW	6 mm
Hoogte H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Spankracht	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Schroefdraad M	M8
Maximale spreidafstand	26,9 mm
Maximaal aanhaalmoment	14,5 Nm
Lengte L	31,7 mm

Hoogte H	25,9 mm
Breedte B	24,8 mm
Producttype	Wigspanner