




Excentrische spanklem, Schroefdraad M: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	370005 M10
GTIN	4046368503308
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**

6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Opmerking:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!

Technische beschrijving

Excenterafstand S_1	1,6 mm
Zeskantschijf SW	20 mm
Draadlengte L	20 mm
Schroefdraad M	M10
Maat A	10,2 mm
Spankracht	9 kN
Schijfhoogte H	6,4 mm
Inbusschijf SW_1	7 mm
Maximaal aanhaalmoment	28 Nm

Producttype

Excentrische spanklem