



## Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 35,3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

#### Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

### Technische beschrijving

Ø D <sub>3</sub>	M 12
D <sub>2</sub> kleinste span-Ø	23 mm
H	31,8 mm
H <sub>1</sub>	25,4 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	35,3 mm
Buiten-Ø D	56 mm

Spankracht	26,3 kN
Ø D <sub>4</sub>	M 4/45,5
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
max. spanafstand	0,38 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn