



Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 51,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

Technische beschrijving

D ₂ kleinste span-Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Buiten-Ø D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Spankracht	44,5 kN
Buiten-Ø D	75,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	280 Nm
max. spanafstand	0,38 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn