



## Pitbull spanklem stomp, Schroefdraad M: M4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370030 M4
GTIN	4046368563302
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

**Stompe kant** voor algemene werkzaamheden.

#### Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

### Technische beschrijving

Klemweg	0,4 mm
Materiaal	Staal
Klembreedte	12,7 mm
H <sub>1</sub>	4,8 mm
Spankracht	6,6 kN
B <sub>H9</sub>	12,7 mm

Schroefdraad M	M4
H	9,9 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	2,6 mm
B <sub>1</sub>	5,1 mm
Maximaal aanhaalmoment	5,6 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem