




Pitbull spanklem mes, Schroefdraad M: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370025 M6
GTIN	4046368563500
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Technische beschrijving

Klembreedte	19,1 mm
Spankracht	16 kN
Schroefdraad M	M6
Klemweg	0,6 mm
B ₁	7,6 mm
H ₁	7,2 mm

B_{H_9}	19,05 mm
Materiaal	Staal
Hoogte H_2	3,8 mm
H	14,48 mm
Maximaal aanhaalmoment	22,5 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem