



Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 27
GTIN	4046368382002
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

Technische beschrijving

Ø D ₃	M 10
D ₂ kleinste span-Ø	18 mm
Spankracht	20 kN
H ₁	22,2 mm
H	28,6 mm
Buiten-Ø D ₁	27 mm

Buiten-Ø D	50 mm
Ø D ₄	M 4/39,4
Maximaal aanhaalmoment	60 Nm
max. spanafstand	0,38 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn