



## Dubbele wigspanner, Schroefdraad M: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370010 M6
GTIN	4046368870752
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Ruimtebesparend meervoudig spannen.

#### Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.

### Technische beschrijving

geschikt voor binnenzeskant-SW	5 mm
B <sub>1</sub>	16,1 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	9,5 mm
Spankracht	6,7 kN
Schroefdraad M	M6
B <sub>2</sub>	19 mm
H <sub>1</sub>	19,05 mm
Maximale spreidafstand	20,3 mm
Maximaal aanhaalmoment	14,3 Nm
Lengte L	23,8 mm

Hoogte H	19 mm
Breedte B	18,6 mm
Producttype	Wigspanner