




Pitbull spanklem mes, Schroefdraad M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	370025 M4
GTIN	4046368563203
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M4
Hoogte H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Klembreedte	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
H	9,9 mm

Materiaal	Staal
B_{H9}	12,7 mm
Klemweg	0,4 mm
Spankracht	6,6 kN
Maximaal aanhaalmoment	5,6 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem