




Excentrische spanklem, Schroefdraad M: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	370005 M12
GTIN	4046368503322
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**

6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Opmerking:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M12
Excenterafstand S_1	2 mm
Zeskantschijf SW	25 mm
Draadlengte L	25 mm
Spankracht	18 kN
Maat A	12,7 mm
Inbusschijf SW_1	8 mm
Schijfhoogte H	9,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	88 Nm

Producttype

Excentrische spanklem