



Dubbele wigspanner, Schroefdraad M: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	370010 M12
GTIN	4046368871506
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Ruimtebesparend meervoudig spannen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.

Technische beschrijving

Spankracht	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Schroefdraad M	M12
Maximale spreidafstand	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Hoogte H ₂	19 mm
geschikt voor binnenzeskant-SW	10 mm
Maximaal aanhaalmoment	38,4 Nm
Lengte L	47,6 mm

Hoogte H	38,6 mm
Breedte B	37,3 mm
Producttype	Wigspanner