



## Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 14,2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
- 5-Zijdige bewerking mogelijk.
- Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
- Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-Ø.

#### Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.

### Technische beschrijving

D <sub>2</sub> kleinste span-Ø	12,2 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	14,2 mm
Spankracht	8,5 kN
H	24,9 mm
Buiten-Ø D	31,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/23,1

H <sub>1</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 6
Maximaal aanhaalmoment	17 Nm
max. spanafstand	0,33 mm
Tolerantie buiten-Ø	h9
Producttype	Spandoorn