




Pitbull spanklem stomp, Schroefdraad M: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370030 M6
GTIN	4046368563609
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

Stompe kant voor algemene werkzaamheden.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Technische beschrijving

Hoogte H_2	3,8 mm
H	14,48 mm
Klemweg	0,6 mm
Spankracht	16 kN
B_{H9}	19,05 mm
H_1	7,2 mm

Materiaal	Staal
B ₁	7,6 mm
Klembreedte	19,1 mm
Schroefdraad M	M6
Maximaal aanhaalmoment	22,5 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem