




## Pitbull spanklem stomp, Schroefdraad M: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370030 M10
GTIN	4046368563753
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

**Stompe kant** voor algemene werkzaamheden.

#### Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

### Technische beschrijving

Klemweg	1,7 mm
Klembreedte	25,4 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	6,3 mm
Schroefdraad M	M10
Spankracht	26 kN
H	18,03 mm

Materiaal	Staal
H <sub>1</sub>	11,4 mm
B <sub>1</sub>	10,2 mm
B <sub>H9</sub>	25,4 mm
Maximaal aanhaalmoment	40 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem