

**Garant****Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565274 60
GTIN	4062406162467
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
  - **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
  - **Stabiele glasweefselschotel voor optimale aandrukkraft.**
  - **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
  - **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**
- speed** - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

**Toepassing:**

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	115 mm
Korrelgrootte	60
Vormbeschrijving	vlak
Boring-Ø	22,23 mm

Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		