

Garant**Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565275 120
GTIN	4062406162528
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
- **Stabiele glasweefselshotel voor optimale aandrukkraft.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Korrelgrootte	120
Vormbeschrijving	vlak
Boring-Ø	22,23 mm

Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		