

Garant**Lamellenslijpschijf X-LOCK long life ZA conisch, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 565279 40 |
| GTIN | 4062406162535 |
| Artikelklasse | 51M |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.**
- **Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.**
- **Stabiele glasweefselshotel voor optimale aandrukkraft.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.**

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

Snel, zonder gereedschap wisselen van schijf met het X-LOCK systeem.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.

Opmerking:

X-LOCK lamellenslijpschijven zijn achterwaarts compatibel en kunnen ook op conventionele haakse slijpers worden gebruikt.

Technische beschrijving

| | |
|----------|--------|
| Schijf-Ø | 125 mm |
|----------|--------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vormbeschrijving | schuin |
| Korrelgrootte | 40 |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Serie | X-LOCK-systeem |
| Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 125 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |