

**3M****Afbraamschijf Silver, Schijf-Ø x schijfbreedte: 230X7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	560453 230X7
GTIN	4054596444140
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afbraamschijf **Silver** met aandeel van **nauwkeurig gevormde keramische korrels** voor een grote afneemcapaciteit en goede standtijd. Voor **RVS en staal**.

**Toepassing:**

Geschikt voor afschuren en zware doorslijpwerkzaamheden.

**Specificatie:**

**A36P-BF.**

**Technische beschrijving**

Schijfbreedte	7 mm
Schijf-Ø	230 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden

geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		