

Garant**Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames, Breedte 452 mm, Voor gereedschapsschachten: C8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970125 C8
GTIN	4062406162665
Artikelklasse	91L

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder **hellingshoek 0° / 20° / 45°** mogelijk.

T.b.v. :**Breedte 452 mm:**

Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.

Breedte 627 mm:

Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627; verticale kasten nr. 942002; 942004 en nr. 971605; 971625.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Diepte: 150 mm

Maat zijframe: 37 mm

Aantal gereedschapsopnames: 4

Hartafstand A: 108 mm

Technische beschrijving

Maat zijframe	37 mm
Aantal gereedschapsopnames	4
Hartafstand A	108 mm
Diepte	150 mm
voor gereedschapsschachten	C8
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Breedte 452 mm
Producttype	Dragersysteem voor CNC-transportwagen