

Garant**CNC-transportwagen (leeg) met rubberen wielen, Nuttige breedte: 452mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970046 452
GTIN	4062406163112
Artikelklasse	91L

Omschrijving**Uitvoering:**

Chassis en opbouw van plaatstaal met zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrails en gereedschapsdragers. Met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (Ø 160 mm) en 4 grote duwgrepen manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Inclusief plaatstalen aflegvak (lxbxd 150x452x30 mm).

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en 100% rubberen wielen.

Kleur:

Chassis en zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Technische beschrijving

Aantal draagrails (per zijde)	2
Grondvlak breedte	500 mm

Hoogte	1200 mm
Nuttige breedte	452 mm
Grondvlak diepte	800 mm
Diepte	800 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal gereedschapsdragers (per zijde)	4
Maximale belastbaarheid	400 kg
Wiel-Ø	160 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Breedte	500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100	970125 HSK100
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30	970125 VDI30
Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager Breedte 452 mm	970110 452
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50	970125 HSK50
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5	970125 C5
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63	970125 HSK63
	970125 C8

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40

970125 SK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30

970125 SK30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50

970125 SK50

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40

970125 HSK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80

970125 HSK80

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20

970125 VDI20

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0

970125 0

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40

970125 VDI40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6

970125 C6

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4

970125 C4