


Garant**Geperforeerde wand 481 mm hoog voor wandmontage, Breedte: 1920mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955310 1920
GTIN	4062406160203
Artikelklasse	91F

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperforeerde wand van robuust, afgekant plaatstaal \square 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Aan achterzijde aangelaste verstevigingsplaten voor wandbevestiging.

Toepassing:

Voor directe montage aan wanden; bevestigingsschroeven zijn na montage niet zichtbaar. Bij wandmontage met een groot oppervlak kunnen geperforeerde platen boven elkaar en naast elkaar aan de wand worden geschroefd, om tussenopeningen te voorkomen.

Levering:

Schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Hoogte	481 mm
Breedte	1920 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

