


**Garant****Geperforeerde wand 481 mm hoog voor wandmontage, Breedte: 1420mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955310 1420
GTIN	4062406160197
Artikelklasse	91F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geperforeerde wand van robuust, afgekant plaatstaal  $\square$  9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Aan achterzijde aangelaste verstevigingsplaten voor wandbevestiging.

**Toepassing:**

Voor directe montage aan wanden; bevestigingsschroeven zijn na montage niet zichtbaar. Bij wandmontage met een groot oppervlak kunnen geperforeerde platen boven elkaar en naast elkaar aan de wand worden geschroefd, om tussenopeningen te voorkomen.

**Levering:**

Schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Hoogte	481 mm
Breedte	1420 mm
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand

