


Garant**Aanbouw-scheidingswand (1 staander en 3 geperforeerde wanden)
enkelzijdig, Breedte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955431 1000
GTIN	4062406163297
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Staanders (stalen buis 60×40×2 mm) met nivellering en **inhaakopeningen** aan de **voor-** en **achterzijde** voor de bevestiging van legborden etc. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van de staanders voor montage (schroefmontage) van geperforeerde wanden nr. 928070; 928071. Geperforeerde wanden van plaatstaal □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders.

Toepassing:

Als ruimteverdeler, afscherming en voor het overzichtelijk en flexibel opbergen van gereedschap.

Kleur:

Geperforeerde wanden lichtgrijs, RAL 7035, staanders antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Gewicht	25 kg

Diepte	660 mm
Maximale veldbelasting	200 kg
Breedte	1000 mm
Hoogte	2125 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand houder