

**Garant****Scheidingswand (2 staanders en 3 geperforeerde wanden) enkelzijdig,  
Breedte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955430 1500
GTIN	4062406163280
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Standers (stalen buis 60×40×2 mm) met nivellering en **inhaakopeningen** aan de **voor-** en **achterzijde** voor de bevestiging van legborden etc. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van de standers voor montage (schroefmontage) van geperforeerde wanden nr. 928070; 928071. Geperforeerde wanden van plaatstaal □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders.

**Toepassing:**

Als ruimteverdeler, afscherming en voor het overzichtelijk en flexibel opbergen van gereedschap.

**Kleur:**

Geperforeerde wanden lichtgrijs, RAL 7035, standers antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Diepte	660 mm
Hoogte	2125 mm

Maximale veldbelasting	200 kg
Gewicht	41 kg
Geperforeerde wand uitvoering	eenzijdig
Breedte	1500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand houder