

Garant GRIDLINE

CNC-werkbank met behuizing 24G + 30G, Bladlengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970615 2000
GTIN	4062406163389
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing in 24G en 30G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Met werkblad van bamboe.

Draagvermogen van lades behuizing 24G: 75 kg.

Belastbaarheid lades van behuizing 30G: 200 kg.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970705 nodig.

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Gewicht	270 kg
Ladenbehuizing rechts breedte	750 mm
Ladenbehuizing links breedte	600 mm
Hoogte	850 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	600 mm

Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Ladenbehuizing diepte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Werkblad lengte	2000 mm
Lades nuttige breedte (behuizing rechts)	650 mm
Lades nuttige breedte (behuizing links)	500 mm
Lades nuttige breedte in G (behuizing links)	20
Lades nuttige breedte in G (behuizing rechts)	26
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg fronthoogte lade 75 mm	931168 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg fronthoogte lade 100 mm	931168 100
Lade,75 kg Fronthoogte lade 125 mm	931043 125
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg fronthoogte lade 300 mm	931168 300

Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	931043 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg Fronthoogte lade 250 mm	931043 250
Lade,75 kg Fronthoogte lade 50 mm	931043 50
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg fronthoogte lade 125 mm	931168 125
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	931043 100
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 2000 mm	926001 2000
Gereedschapskast compleet met lades 200 kg Hoogte mm/ aantal lades 800/5	931115 800/5
Gereedschapskast compleet met lades 75 kg Hoogte mm/ aantal lades 800/6	931005 800/6