

Garant GRIDLINE

**CNC-werkbank met behuizing 30G, 26×24G, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970605 1500
GTIN	4062406163372
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 30G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en **200 kg** draagvermogen. Met werkblad van bamboe.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

**Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970705 nodig.**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Werkblad lengte	1500 mm
Onderstel breedte	50 mm
Ladenbehuizing breedte	750 mm
Hoogte	850 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	600 mm

Ladenbehuizing diepte	700 mm
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Gewicht	175 kg
Aantal lades	5
Lades nuttige diepte in G	24
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Lades nuttige breedte in G	26
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	CNC-werkbank

## Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 125 mm	931168 125
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	931168 300
	931168 75

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg  
fronthoogte lade 75 mm

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg  
fronthoogte lade 100 mm

931168 100

Verstevigingsplaat Type 1

927122 1

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg Hoogte mm/  
aantal lades 800/5

931115 800/5

Werkbankpoot Hoogte 800 mm

927000 800

Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe  
Bladlengte 1500 mm

926001 1500