

## Veiligheids-vloerelement van staal, Breedte x diepte: 500X500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	982500 500X500
GTIN	4260139970186
Artikelklasse	96U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bakconstructie van 3 mm verzinkt plaatstaal (hoge corrosiebescherming), met uitneembare, zwaar belastbare roosters. Berijdbaar met handhefwagen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen.

#### Toepassing:

Voor het veilig opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 - 4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 - 3. Spat- en lekkagebescherming bij opslag, overgieten en omslaan. Geschikt voor het inrichten van transportroutes en het opslaan van lege artikelen. Afzonderlijke segmenten kunnen naar keuze onderling worden gecombineerd.

#### Norm:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

### Technische beschrijving

Bakhoogte	123 mm
Opvangvolume	20 l
Gewicht	28 kg
Wiellast	450 kg
Oppervlaktebelasting	5000 kg/m <sup>2</sup>

Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag gevaarklasse voor water 1-3
Materiaal	verzinkt
Producttype	Bodembeschermbak