

Garant GRIDLINE

**CNC-gereedschapskast compleet met lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1025/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Afrolrand aan 3 zijden en **geribbelde rubbermat. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten** voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

**Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970705 nodig.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 900 mm

Lades nuttige breedte: 650 mm

Lades nuttige diepte: 600 mm

Lades nuttige breedte in G: 26

## Technische beschrijving

Gewicht	144 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Breedte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Diepte	700 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	CNC-gereedschapskast met lades

## Accessoires

Lade, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	931165 300
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21