

Garant GRIDLINE

CNC-gereedschapskast compleet met lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1025/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Afrolrand aan 3 zijden en **geribbelde rubbermat. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten** voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970705 nodig.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 900 mm

Lades nuttige breedte: 650 mm

Lades nuttige diepte: 600 mm

Lades nuttige breedte in G: 26

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Lades nuttige breedte in G	26
Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Gewicht	125 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	CNC-gereedschapskast met lades

Accessoires

Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	931165 100
Lade, 200 kg fronthoogte lade 200 mm	931165 200
Lade, 200 kg fronthoogte lade 300 mm	931165 300
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21