

Garant GRIDLINE

**CNC-machinekast met lades, 26×20G, Hoogte mm/Type: 1025/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 60×28G, met lades 26×20G. **Met schuifdeuren**, centraal afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot, afrolrand aan 3 zijden en **geribbelde rubbermat. Geen uittrekbeveiliging.**Lades en legborden kunnen in beide helften van de kast worden ingebouwd, zonder middenscheidingswand. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Draagvermogen van de lades en legborden **200 kg**. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm.

**Plaatsing:**

Aantal lades (nr. 930635 maat 75): 2

Aantal uittrekbare legborden (nr. 930656 maat 75): 2

**Kleur:**

Romp, uittrekbare legborden en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

**Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970708 nodig.**

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte	650 mm
Breedte	1500 mm

Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	1025 mm
Gewicht	175 kg
Nuttige hoogte	900 mm
Diepte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige diepte in G	20
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×20G
Producttype	CNC-machinekast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm	930635 75
Uittrekbaar legbord 200 kg Inbouwhoogte 75 mm	930656 75
Schuifdeur-machinekast met afrolrand Hoogte 1025 mm	932130 1025