

Garant GRIDLINE

CNC-gereedschapskast compleet met lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1275/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Afrolrand aan 3 zijden en **geribbelde rubbermat. 100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**. Lade **50 mm belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970705 nodig.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	600 mm
----------------------	--------

Breedte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte	1150 mm
Diepte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26x24
Lades nuttige breedte	650 mm
Gewicht	150 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26x24G
Producttype	CNC-gereedschapskast

Accessoires

Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm	931165 200
Lade,200 kg fronthoogte lade 300 mm	931165 300
Lade,75 kg fronthoogte lade 50 mm	931163 50
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 1250 mm	931155 1250
Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand Afmeting in G 30X28	951970 30X28
Mat van geribbeld rubber Afmeting in G 30X28	951975 30X28

