

Garant GRIDLINE

## CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met doorzichtige vleugeldeuren, voor gereedschapsschachten: HSK100



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971303 HSK100
GTIN	4062406164041
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

#### OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

#### Uitvoering:

Kast met indeling in 40×20G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

#### Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

#### Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

#### poedercoating.

#### Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Breedte in G: 40  
 Diepte in G: 20  
 Draagrails: 9 paar

## Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Hoogte	2000 mm
Aantal gereedschapsopnames	63
Gewicht	146 kg
Hartafstand A	116 mm
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Draagrails	9 paar
Aantal dwarsdragers	9
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Producttype	CNC-kast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
	971570 HSK100

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/  
compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten  
HSK100

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met  
vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

940501 2000

Kunststof inzetstuk Type HSK100

947390 HSK100

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in  
G 20

971525 20