

Garant GRIDLINE

## CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met jaloezieën, voor gereedschapsschachten: HSK63



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971309 HSK63
GTIN	4062406164379
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

**Met jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.**

**Levering:**

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

**Kleur:**

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

### Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	117
Gewicht	146 kg
Diepte in G	20
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Breedte in G	40
Hartafstand A	78 mm
Hoogte	2000 mm
Draagrails	9 paar
Aantal dwarsdragers	9
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kastfronten	Jaloezieën
Producttype	CNC-kast

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK63	947390 HSK63
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20
Dwarsdrager met gereedschapsopnamesvoor kast-/ compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten HSK63	971570 HSK63