

Garant GRIDLINE

CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met jaloezieën, voor gereedschapsschachten: VDI20



Bestelgegevens

Bestelnummer	971309 VDI20
GTIN	4062406164089
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×20G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

Met jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hartafstand A	55 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	146 kg
Diepte in G	20
Breedte	1000 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte in G	40
Aantal gereedschapsopnames	261
Aantal dwarsdragers	9
Draagrails	9 paar
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kastfronten	Jaloezieën
Producttype	CNC-kast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type VDI20	947390 VDI20
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20
Dwarsdrager met gereedschapsopnamesvoor kast-/ compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten VDI20	971570 VDI20