

Garant GRIDLINE

## CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met jaloezieën, voor gereedschapsschachten: SK40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	971309 SK40
GTIN	4062406164065
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

#### OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

#### Uitvoering:

Kast met indeling in 40×20G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

**Met jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.**

#### Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

#### Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

#### Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm  
 Breedte in G: 40  
 Diepte in G: 20  
 Draagrails: 9 paar

## Technische beschrijving

Breedte in G	40
Diepte in G	20
Breedte	1000 mm
Hoogte	2000 mm
Gewicht	146 kg
Hartafstand A	75 mm
Aantal gereedschapsopnames	135
Diepte	500 mm
Aantal dwarsdragers	9
Draagrails	9 paar
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kastfronten	Jaloezieën
Producttype	CNC-kast

## Accessoires

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/  
 compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten  
 SK40

971570 SK40

Kunststof inzetstuk Type SK40

947390 SK40

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in  
G 20

971525 20

Schuifgreep voor GridLine Type GP14

914226 GP14