

Garant GRIDLINE

**CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: HSK100****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 971341 HSK100 |
| GTIN          | 4062406164546 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Kast in 40x20G, met indeling. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

**Levering:**

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

**Kleur:**

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

**poedercoating.****Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Breedte in G: 40  
 Diepte in G: 20  
 Draagrails: 2 paar

## Technische beschrijving

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hoogte                             | 2000 mm  |
| Breedte                            | 1000 mm  |
| Hartafstand A                      | 116 mm   |
| Diepte                             | 500 mm   |
| Aantal gereedschapsopnames         | 42   |
| Gewicht                            | 126 kg   |
| Breedte in G                       | 40   |
| Diepte in G                        | 20   |
| Draagrails                         | 2 paar   |
| Aantal dwarsdragers                | 6  |
| Materiaaldikte                     | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg  |
| Deuropeningshoek                   | 250 graden   |
| Hoogteverstelling in raster        | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot                  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type                          | Basiskast  |
| Kastfronten                        | Volledig plaatstalen vleugel deur                              |
| Producttype                        | CNC-kast   |

## Accessoires

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kashoogte 2000 mm

940501 2000

|   |               |
|---|---------------|
| Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/<br>compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten<br>HSK100 | 971570 HSK100 |
| Kunststof inzetstuk Type HSK100   | 947390 HSK100 |
| Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in<br>G 20   | 971525 20     |
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11   | 914226 GP11   |