

Garant GRIDLINE

CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met doorzichtige vleugeldeuren, voor gereedschapsschachten: VDI40



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 971343 VDI40 |
| GTIN | 4062406164607 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×20G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Breedte in G: 40
 Diepte in G: 20
 Draagrails: 2 paar

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--|
| Breedte | 1000 mm |
| Gewicht | 126 kg |
| Aantal gereedschapsopnames | 102 |
| Hartafstand A | 75 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte in G | 40 |
| Diepte in G | 20 |
| Aantal dwarsdragers | 6 |
| Draagrails | 2 paar |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type | Basiskast |
| Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur |
| Producttype | CNC-kast |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kunststof inzetstuk Type VDI40 | 947390 VDI40 |
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20

971525 20

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten VDI40

971570 VDI40

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

940501 2000