

Garant GRIDLINE

CNC-kast compleet met gereedschapsopnames, met jaloezieën, voor gereedschapsschachten: HSK100



Bestelgegevens

Bestelnummer	971349 HSK100
GTIN	4062406164843
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×20G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

Met jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 gr. 20 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm
 Breedte in G: 40
 Diepte in G: 20
 Draagrails: 2 paar

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Gewicht	126 kg
Hartafstand A	116 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	2000 mm
Aantal gereedschapsopnames	42
Diepte in G	20
Breedte in G	40
Draagrails	2 paar
Aantal dwarsdragers	6
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kastfronten	Jaloezieën
Producttype	CNC-kast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP14	914226 GP14
Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartmentbreedte 40G voor gereedschapsschachten HSK100	971570 HSK100

Kunststof inzetstuk Type HSK100

947390 HSK100

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in
G 20

971525 20