

Set antislipmatten voor lades, 5-delig, Afmeting in G: 12X20



Bestelgegevens

Bestelnummer	951885 12X20
GTIN	4063104000495
Artikelklasse	96M

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislip-eigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Opmerking:

Bij vochtige omstandigheden geen hecht- en antislipwerking.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Breedte	300 mm
Breedte in G	12
Diepte in G	20
geschikt voor lades in G	12x20G
Uitvoering	Gesneden

Fabrikantnummer	Antislip Exact set van 5 stuks 500 x 300 mm
Dikte	2 – 3 mm
Producttype	Antislipmat