

Garant GRIDLINE

CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: SK50



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 971451 SK50 |
| GTIN | 4062406164874 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Kast 40×28G, met indeling. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942573 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 40
 Diepte in G: 28
 Nuttige hoogte: 1845 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--|
| Aantal gereedschapsopnames | 48 |
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Nuttige hoogte | 1845 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Hartafstand A | 141 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Aantal dwarsdragers | 8 |
| Gewicht | 115 kg |
| Breedte in G | 40 |
| Draagrails | 2 paar |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type | Basiskast |
| Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugel deur |
| Producttype | CNC-maxi-systeemkast |

Accessoires

940501 2000

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

Kunststof inzetstuk Type SK50

947390 SK50

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten SK50

971570 SK50

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28

971525 28