

Garant GRIDLINE

## CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: C8



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 971451 C8     |
| GTIN          | 4062406164942 |
| Artikelklasse | 9GI           |

### Omschrijving

#### OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

#### Uitvoering:

Kast 40×28G, met indeling. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

#### Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

#### Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

#### poedercoating.

#### Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942573 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 40  
 Diepte in G: 28  
 Nuttige hoogte: 1845 mm

## Technische beschrijving

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Diepte                             | 700 mm   |
| Hartafstand A                      | 104 mm   |
| Nuttige hoogte                     | 1845 mm  |
| Breedte                            | 1000 mm  |
| Diepte in G                        | 28   |
| Draagrails                         | 2 paar   |
| Aantal dwarsdragers                | 8  |
| Gewicht                            | 115 kg   |
| Aantal gereedschapsopnames         | 64   |
| Hoogte                             | 2000 mm  |
| Breedte in G                       | 40   |
| Materiaaldikte                     | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg  |
| Deuropeningshoek                   | 250 graden   |
| Hoogteverstelling in raster        | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot                  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type                          | Basiskast  |
| Kastfronten                        | Volledig plaatstalen vleugel deur                              |
| Producttype                        | CNC-maxi-systeemkast   |

## Accessoires

971525 28

Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/  
compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten  
C8

971570 C8

Kunststof inzetstuk Type C8

947390 C8

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met  
vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

940501 2000