

Garant GRIDLINE

CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: SK40



Bestelgegevens

Bestelnummer	971451 SK40
GTIN	4062406164867
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Kast 40×28G, met indeling. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Maximale **totale belastbaarheid** per **paar rails 200 kg**, per **dwarsdrager 150 kg**.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942573 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 40
 Diepte in G: 28
 Nuttige hoogte: 1845 mm

Technische beschrijving

Breedte in G	40
Diepte	700 mm
Hartafstand A	76 mm
Aantal dwarsdragers	8
Draagrails	2 paar
Breedte	1000 mm
Aantal gereedschapsopnames	120
Nuttige hoogte	1845 mm
Gewicht	115 kg
Diepte in G	28
Hoogte	2000 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Producttype	CNC-maxi-systeemkast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK40	947390 SK40
-------------------------------	-------------

Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/ compartimentbreedte 40G voor gereedschapsschachten SK40	971570 SK40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Rails voor dwarsdragers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 28	971525 28